



Na optimálnu kombináciu hodnoty a výkonu

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER Value GLASS LED

Sklenené LED lustrové žiarovky MASTER Value Glass LED sa vyznačujú klasickým, tradičným dizajnom. Tieto LED svetelné zdroje s vláknom kombinujú známe tvary tradičných sviečok a lustrových žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. Sklenené LED lustrové žiarovky ponúkajú väčšiu úsporu energie než bežné LED sviečky a lustrové žiarovky. Zákazníkom zároveň poskytujú dobrý svetelný zážitok, obohatený o vynikajúce stmievacie vlastnosti (stmievateľné LED sviečky). LED sviečky a lustrové žiarovky MASTER Value Glass LED poskytujú výrazné úspory energie, pričom využívajú o 30 % menej energie v porovnaní s bežnými sklenenými LED sviečkami a vyznačujú sa vynikajúcou kvalitou svetla. Tieto stmievateľné LED sviečky a lustrové žiarovky so životnosťou 15 000 hodín tiež znižujú náklady na údržbu.

Výhody

- Ušetrí 30 % energie v porovnaní so štandardnými LED sviečkami a lustrovými žiarovkami Philips
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen
- Jednoduchá dodatočná náhrada za bežné svetelné zdroje

Vlastnosti

- tradičný dizajn s klasickými tvarmi
- dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava
- Veľmi dobrá kvalita svetla s výborným podaním farieb (CRI>90)
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER Value GLASS LED

Aplikácie

- Domov
- Gastro zariadenia

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45




CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL

Rozmerový obrázok




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER Value GLASS LED

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Všeobecné informácie

Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	15 000 h

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	90
Kód farby	927
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok	470 lm

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	3,4 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ekvivalentný výkon	40 W

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
--------------	------------------------------

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
------------------------------	-------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žiarovky	Tvar žiarovky
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Matná	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Matná	P45

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žiarovky	Tvar žiarovky
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Priehľadné	B35

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER Value GLASS LED

