



Değer ve performansın ideal birleşimi için

MASTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip MASTER Value Glass LED şamdanlar, enkandesan mum ve şamdanların bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu cam LED şamdanlar, normal LED mum ve şamdanlara göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir LED mumlar) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Glass LED mumlar ve şamdanlar, normal cam LED mumlara kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED mumlar ve şamdanlar bakım maliyetlerini de azaltır.

Faydaları

- Standart Philips LED mum ve şamdanlara kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar
- Değiştirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü
- Geleneksel lambalar için kolay değişim

Özellikler

- Klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- Süper yüksek renksel geriverim ile yüksek kaliteli aydınlatma (CRI>90)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez.

Uygulama

- Ev
- Konaklama

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL




LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL







LEDclassic 40W B35 B22 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	35 mm	94 mm

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	35 mm	95 mm

Genel Bilgiler	
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	E14
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	E14
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	E14
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	B22
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	E27

Işık Teknik Ayrıntıları

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)		
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	2700 K	927	470 lm
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	2200 K	922-927	470 lm
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	2200 K	922-927	340 lm
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	2200 K	922-927	470 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	3,4 W	40 W
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	3,4 W	40 W
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	2,5 W	25 W
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	3,4 W	40 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	80 °C
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	70 °C
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	70 °C
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	70 °C
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	80 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	P45
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	B35
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	B35
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	BA35

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)		
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	2700 K	927	470 lm
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	2700 K	927	470 lm
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	2200 K	922-927	470 lm
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	2200 K	922-927	470 lm

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	3,4 W	40 W
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	3,4 W	40 W
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	3,4 W	40 W
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	80 °C
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	70 °C
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	70 °C

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	P45
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	B35
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	B35

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	4 kWh
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	4 kWh
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	3 kWh
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	4 kWh
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	4 kWh
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	4 kWh
32515900	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W B22 927B35CLG	4 kWh
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	4 kWh

