El reemplazo LED económico para lámparas de carretera HID y SON con MASTER - LED HID SON-T

Trueforce Core LED SON-T

Las nuevas lámparas Philips CorePro LED HID SON-T ofrecen una solución LED fácil con un breve plazo de amortización para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de productos ofrece todas las ventajas en eficacia energética y larga vida útil del reemplazo de LED a HID junto con ahorros instantáneos y una inversión inicial baja. Además, están diseñadas para tener el mismo tamaño de lámpara y la misma distribución lumínica que otras lámparas HID, por lo que el cambio no generara ningún tipo de problemas. Todo gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia. Además, su exclusivo diseño IP65 significa que puede usarse en aplicaciones de exterior.

Beneficios

- Lámparas para ahorro de costos con una recuperación de la inversión rápida
- Baja inversión inicial
- Una forma fácil de mejorar la calidad de la iluminación

Trueforce Core LED SON-T

Características

- Gran eficacia energética
- Larga vida útil de 50,000 horas
- Distribución lumínica y tamaño correctos para renovaciones
- Reemplazo directo de LED, no es necesario cambiar la luminaria
- Luz blanca agradable con CRI70
- Protección contra sobretensión de 6 kV

Aplicaciones

- Carreteras y calles
- Túnel
- Estacionamientos

Advertencias y seguridad

- Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips Lighting para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.

Versions

LEDTForce Core road Tshape E27 1

LEDTForce Core road Tshape E40

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Trueforce Core LED SON-T

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38 mm	210 mm

Información general	
Ciclo del interruptor	15.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	70
Código de color	740
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	Forma de T

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4.500 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	7.500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 W

Temperatura

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,7 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	26 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/ 1000 h
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.