



Pengganti LED hemat biaya untuk lampu Jalan HID dan SON dengan MASTER - LED HID SON-T

Trueforce Core LED SON-T

Lampu Philips CorePro LED HID SON-T menawarkan solusi LED pengembalian cepat yang mudah untuk menggantikan lampu High Intensity Discharge (HID). Produk generasi baru ini menghadirkan efisiensi energi dan manfaat jangka panjang dari penggantian LED ke HID, sekaligus memberikan penghematan instan dengan investasi awal yang rendah. Selain itu, produk ini dirancang untuk ukuran lampu dan distribusi cahaya yang sama dengan lampu HID lainnya, sehingga Anda tidak akan pernah tahu perbedaannya. Semua berkat teknologi filamen HighPower LED kami. Serta desain IP65 yang unik berarti dapat digunakan untuk aplikasi luar ruangan.

Benefits

- Lampu hemat biaya dengan waktu payback singkat
- Investasi awal rendah
- Cara mudah untuk meningkatkan kualitas pencahayaan

Features

- Efisiensi energi tinggi
- Masa pakai lama 50.000 jam
- Ukuran dan distribusi cahaya yang tepat untuk retrofit
- Penggantian LED langsung, tidak perlu mengganti lampu
- Cahaya putih yang nyaman dengan CRI70
- Perlindungan lonjakan 6KV

Trueforce Core LED SON-T

Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Terowongan
- Garasi Parkir

Warnings and Safety



- Lihat panduan pemasangan atau hubungi perwakilan Philips Lighting untuk diagram dan petunjuk pengkabelan.

Versions



LEDTForce Core road Tshape E40

Dimensional drawing




Product	D	C
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38 mm	210 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38 mm	210 mm

Trueforce Core LED SON-T

Dimensional drawing



Product	D	C
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38 mm	170 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38 mm	170 mm

Informasi Umum	
Siklus Sakelar	15.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +45 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	Bentuk T

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40

Teknis Lampu

		Suhu Warna			
		Terkorelasi	Kode		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Warna	Flux Cahaya	
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	3000 K	730	2.800 lm	
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	4000 K	740	3.000 lm	
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	3000 K	730	4.200 lm	

		Suhu Warna			
		Terkorelasi	Kode		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Warna	Flux Cahaya	
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4000 K	740	4.500 lm	
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	3000 K	730	7.200 lm	
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	4000 K	740	7.500 lm	

Pengoperasian dan Kelistrikan

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 W
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 W
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 W
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 W
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 W

Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	29,7 °C
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	29,7 °C
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,7 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,7 °C
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	26 °C
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	26 °C

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/ 1000 h
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh

