



Vores mest effektive LED-pære

MASTER UltraEfficient LED-pære

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Fordele

- Energibesparende – 60 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-pærer
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner


- Ultra energieffektiv med 210 lm/W
- Lang levetid, mere end 3 gange længere levetid end de normale LED-produkter
- Godt optimeret udseende og udtryk, uden at det påvirker anvendelsen. Nem installation
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Anvendelse i hjemmet
- Hoteller og restauranter

MASTER UltraEfficient LED-pære

Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1



LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100W A60 E27 4000K CL UE SRT4





LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2

MASTER UltraEfficient LED-pære

Målskitse






Product		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

MASTER UltraEfficient LED-pære

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Generelle oplysninger

Fod	E27
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	50.000 t

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.095 lm
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm

MASTER UltraEfficient LED-pære

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	3000 K	830	485 lm
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1.095 lm
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1.095 lm
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm

MASTER UltraEfficient LED-pære

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1.535 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding			Order Code	Full Product Name	Spænding		
		(nom.)	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent			(nom.)	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 W	60 W	929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W	929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W	929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W

MASTER UltraEfficient LED-pære

Spænding					Spænding				
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent	Order Code	Full Product Name	(nom.)	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W	929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W					
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W	929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W	929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W	929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W	929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W	929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W	929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W	929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W	929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W	929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W	929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	220 V	4 W	60 W	929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
					929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W

Temperatur

			T- kappe, maks. (nom.)
Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C

			T- kappe, maks. (nom.)
Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C

MASTER UltraEfficient LED-pære

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T- kappe, maks. (nom.)
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Nej
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nej
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nej
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nej
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Nej
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nej
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nej
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nej

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T- kappe, maks. (nom.)
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nej
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nej
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nej
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nej
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nej
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nej
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Nej
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Nej
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Nej
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Kun med specifikke lysdæmpere
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Kun med specifikke lysdæmpere
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nej

MASTER UltraEfficient LED-pære

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Kun med specifikke lysdæmpere

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Kun med specifikke lysdæmpere
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Nej

Mekanik og armaturhus






Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Klar	A70
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Klar	A70
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Klar	A60
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Klar	G95
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Klar	A60
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Matteret	A60
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Matteret	A60
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Matteret	A60

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Matteret	A60
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Klar	A60
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Klar	A60
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Matteret	A70
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Matteret	A70
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Klar	ST64
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Klar	A70
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Klar	A70
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Klar	G95
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Klar	A60
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matteret	A60
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Klar	A60











MASTER UltraEfficient LED-pære

Godkendelse og anvendelsesområde











Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 kWh
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh



MASTER UltraEfficient LED-pære



MASTER UltraEfficient LED-pære



MASTER UltraEfficient LED-pære

