



A nossa lâmpada LED mais eficiente

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Esta é a lâmpada LED mais eficiente da Philips. 210 lm/W contribuem para o cumprimento da declaração de sustentabilidade da empresa. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Este não é apenas o produto de elevadas especificações, mas também mantém a qualidade da luz da marca Philips

Benefícios

- lâmpada economizadora, 60% menos de energia em comparação com a lâmpadas LED Philips padrão
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituição
- Substituição fácil de lâmpadas convencionais

Características


- Ultraeficiente em termos de energia, com 210 lm / W
- Longa vida útil, duração mais de 3 vezes superior aos produtos LED normais
- Aspeto e funcionalidade otimizados, sem impacto na aplicação. Fácil instalação
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas e apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Aplicação doméstica
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4




LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4




LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1



LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 CL



LED CLA 100W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR


Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Versions



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2





Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Informações gerais	
Casquilho	E27
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	50.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.095 lm
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	3000 K	830	485 lm
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1.095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1.095 lm

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	3000 K	830	840 lm
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia	Potência equivalente
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia	Potência equivalente
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 W	60 W

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia	Potência equivalente
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia	Potência equivalente
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	220 V	4 W	60 W
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	4 W	60 W
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Amplo intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Amplo intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	35 °C
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 a +45 °C	70 °C
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 a +45 °C	70 °C
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Não
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Não
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Não
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Não
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Não
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Não
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Não
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Não
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Não
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Não
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Não
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Não
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Não
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Não
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Não

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Regulável
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Não
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Não
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Não
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Não
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Não
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Não
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Não
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Não
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Não
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Não
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Não
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Não
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Não
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Não
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Não
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Não
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Não
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Apenas com reguladores específicos
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Apenas com reguladores específicos
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Não
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Não
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Não
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Não
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Apenas com reguladores específicos
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Apenas com reguladores específicos
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Transparente	A70
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Transparente	A70
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Transparente	A60
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Transparente	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Transparente	A60
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Transparente	A60
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Transparente	G95
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Transparente	A60
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Fosca	A60
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Fosca	A60
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Fosca	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Fosca	A60
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Fosca	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Fosca	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Fosca	A60

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Fosca	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Fosca	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Fosca	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Fosca	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Fosca	A60
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Fosca	A60
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Fosca	A60
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Transparente	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Transparente	A60
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Transparente	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Transparente	A60
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Fosca	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Fosca	A70
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Transparente	ST64
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Transparente	A70

Lâmpada LED MASTER UltraEfficient


Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Transparente	A70
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Transparente	A60
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Transparente	G95
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Transparente	A60
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Transparente	A60
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Transparente	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Transparente	A60

Aprovação e aplicação











Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 kWh
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Transparente	A60
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Transparente	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Transparente	A60
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Fosca	A60
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Fosca	A60
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Transparente	A60











Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 kWh
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh



Lâmpada LED MASTER UltraEfficient



Lâmpada LED MASTER UltraEfficient



Lâmpada LED MASTER UltraEfficient

