



CoreLine Einbaustrahler Gen2 – Für jedes Projekt, bei dem es auf die Beleuchtung ankommt

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen.

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Vorteile

- Vielseitigkeit dank modularem Aufbau, der eine Vielzahl von Bedürfnissen abdeckt
- Besonders einfache Installation durch Steckanschlussklemmen
- Kompaktes und leichtes Produktdesign mit hochwertigen Materialien und Oberflächen
- Gute Lichtqualität
- Gute Leistung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Merkmale

- Erhältlich als starre oder schwenbare Versionen
- Nach CE, UKCA und ENEC zertifiziert
- Weiß, Schwarz oder Aluminiumausführung
- 650, 900 oder 1200 Lumen (Systemleistung)
- L70 bei 50.000 Std.
- Systemwirkungsgrad von 88 bis 107 lm/W, je nach Konfiguration
- Farbwiedergabeindex, CRI >80
- Standard-Farbabweichung, SDCM < 3
- Korrelierte Lichtfarbtemperatur von 2700K, 3000K oder 4000K
- LED-Module mit funkelnder Linsenoptik
- Chip-on-Board-LED-Lichtquelle
- Verschiedenes austauschbares Rahmenzubehör
- Alle Konfigurationen unterstützen die Abdeckbarkeit der Standardisolierung gemäß IEC 60598-1, Ausgabe 8.1
- Verschiedene Betriebsgeräte: Phasendimmung (PSR), DALI (PSD) oder Interact Pro (WIA)
- Hochleistungs-Dimm-Treiber (PSR), kompatibel mit den meisten Wandschaltern auf dem Markt
- Halox® 100 Betoneinbaugeschäfte als kompatible Optionen erhältlich

Anwendung

- Hotel- und Gastgewerbe
- Einzelhandel
- Büros
- Wohngebiete
- HoReCa
- Große Bandbreite allgemeiner Anwendungen im Innenbereich
- Korridore
- Tagungsräume
- Badezimmer und Toilettenräume
- Pausenbereiche
- Regale und Schränke

Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Versions









CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU

Abmessungsskizzen



CoreLine Einbaustrahler Gen2

Abmessungsskizzen



Produktdetails



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF

CoreLine Einbaustrahler Gen2


Produktdetails



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Produktdetails




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Breitstrahlend (WB)
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	0 bis +35 °C
----------------------------	--------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK03

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	10 % (abhängig vom Dimmer, ELV)
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1.280 lm
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1.320 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)		
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1.300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1.380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)		
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	Weiß
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Weiß
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Weiß
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Weiß
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Weiß
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Weiß
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Weiß
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Weiß
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Weiß
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Weiß
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Weiß
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/54
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	IP20/44
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP20/54
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP20/54
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP20/54
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP20/54
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	IP20/54
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	IP20/44

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD Pi10 WH	IP20/44
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR Pi6 WH	IP20/44
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/54
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/54
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/54
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/54
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/54
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/44
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD Pi10 WH	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD Pi10 WH	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	IP20/54
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	IP20/44

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD Pi10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD Pi10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD Pi10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD Pi10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5

