



CoreLine Recessed Spot gen2 - Voor elk project waar licht het verschil maakt.

CoreLine Recessed Spot gen2

De CoreLine Inbouwspot gen2 maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Door het modulaire ontwerp kunnen ze worden geconfigureerd op basis van jouw specifieke behoeften. De serie biedt een breed scala aan lichtkleuren (CCT), lichtopbrengsten, kleurafwerking, frametypes en connectiviteitsopties. Door het compacte en lichte ontwerp van de CoreLine Inbouwspot gen2 is de installatie eenvoudig. Met de insteekconnector is er doorvoerbedrading mogelijk, evenals een groot aantal draaddiameters. De hoge lichtkwaliteit, vele connectiviteitsopties, lange levensduur en het hoge systeemrendement maken de CoreLine Inbouwspot gen2 tot de ideale accentoplossing voor je binnenruimtes.

Voordelen

- Diversiteit dankzij een modulaair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen
- Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Compact en licht productontwerp met materialen en afwerking van hoge kwaliteit
- Goede lichtkwaliteit
- Goede prestaties
- Goede prijs-kwaliteitverhouding

CoreLine Recessed Spot gen2

Kenmerken

- Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen
- CE-, UKCA- en ENEC-gecertificeerd
- Witte, zwarte of aluminium afwerking
- 650, 900 of 1200 lumen (systeemrendement)
- L70 bij 50.000 uur
- Systeemrendement van 88-107 lm/w, afhankelijk van configuratie
- Kleurweergave-index, CRI >80
- Standaard kleurafwijking, SDCM < 3
- Gecorreleerde lichtkleurtemperatuur van 2700K, 3000 K of 4000 K
- LED-modules met sprinkelende lensoptieken
- Chip-On-Board (COB) LED-lampen
- Verscheidene uitwisselbare frame-accessoires
- Alle configuraties ondersteunen een basis isolatiebedekking volgens IEC 60598-1:edit 8.1
- Verschillende connectiviteitsopties: faseafsnijding (PSR), DALI (PSD) of Interact Pro (WIA)
- Dimbare LED driver met hoge prestaties (PSR), compatibel met de meeste muurdimmers op de markt
- Er zijn voor HaloX® 100 betonnen installatiebehuizingen compatibele opties verkrijgbaar

Toepassing

- Horeca
- Winkels
- Kantoren
- Woningen
- Horeca
- Breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen voor binnen
- Gangen
- Vergaderruimten
- Badkamers en toiletten
- Ontspanningsruimten
- Schappen en kasten

Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, per montageinstructies van het product.

Versions



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-SPP.TIF



CoreLine Recessed Spot-RS141B
Adjustable ALU







CoreLine Recessed Spot gen2

Versions




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH

Maatschets



CoreLine Recessed Spot gen2

Maatschets



Productgegevens

CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot gen2


Productgegevens



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Productgegevens




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

CoreLine Recessed Spot gen2

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Brede bundel
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
----------------------------	--------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK03

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514548268	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
8719514548275	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
8719514548282	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
8719514548299	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
8719514548305	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
8719514548312	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
8719514548114	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
8719514548138	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
8719514548169	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
8719514548183	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
8719514548190	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
8719514548213	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
8719514548220	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1.280 lm
8719514548237	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1.320 lm
8719514548251	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
8719514938205	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
8719514938212	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
8719514938229	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
8719514941663	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
8719514941670	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
8719514938182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
8719514938199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
8719514548121	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
8719514548145	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514548152	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
8719514548176	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
8719514548206	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
8719514548244	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
8719514940987	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
8719514941014	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
8719514941045	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
8719514941687	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
8719514941694	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
8719514940796	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
8719514940819	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
8719514940857	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
8719514940871	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
8719514940895	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
8719514940918	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
8719514940932	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1.300 lm
8719514940949	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1.380 lm
8719514940956	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
8719514940963	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
8719514940970	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
8719514940994	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
8719514941007	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
8719514941021	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
8719514941038	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
8719514941052	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom)		
8719514940802	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
8719514940826	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
8719514940833	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
8719514940864	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
8719514940888	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
8719514940901	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
8719514940925	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514548268	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	8719514940987	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548275	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	8719514941014	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
8719514548282	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	8719514941045	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
8719514548299	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	8719514941687	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548305	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	8719514941694	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548312	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	8719514940796	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
8719514548114	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	8719514940819	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
8719514548138	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	8719514940857	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
8719514548169	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	8719514940871	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
8719514548183	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	8719514940895	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
8719514548190	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	8719514940918	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
8719514548213	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	8719514940932	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
8719514548220	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W	8719514940949	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
8719514548237	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W	8719514940956	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
8719514548251	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	8719514940963	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
8719514938205	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514940970	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
8719514938212	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	8719514940994	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
8719514938229	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	8719514941007	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
8719514941663	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514941021	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
8719514941670	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514941038	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
8719514938182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	8719514941052	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
8719514938199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	8719514940802	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548121	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514940826	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548145	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514940833	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
8719514548152	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	8719514940864	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
8719514548176	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	8719514940888	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
8719514548206	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	8719514940901	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
8719514548244	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	8719514940925	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514548268	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548275	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548282	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548299	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548305	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548312	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548114	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548138	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548169	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548183	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548190	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548213	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Wit
8719514548220	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Wit
8719514548237	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Wit
8719514548251	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Wit
8719514938205	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514938212	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514938229	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941663	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941670	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514938182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514938199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548121	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548145	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548152	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548176	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548206	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514548244	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514940987	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941014	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941045	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941687	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514941694	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940796	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940819	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940857	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940871	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940895	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940918	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940932	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Wit
8719514940949	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Wit
8719514940956	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Wit
8719514940963	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Wit
8719514940970	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940994	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514941007	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514941021	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514941038	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514941052	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Wit
8719514940802	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940826	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940833	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940864	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940888	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940901	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium
8719514940925	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514548268	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548275	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548282	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548299	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548305	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548312	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514548114	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548138	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548169	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548183	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548190	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548213	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514548220	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	IP 20/44
8719514548237	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	IP 20/44
8719514548251	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	IP 20/44
8719514938205	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514938212	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514938229	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941663	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941670	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514938182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514938199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548121	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548145	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548152	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548176	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548206	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514548244	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	IP 20/44
8719514940987	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941014	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941045	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941687	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514941694	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/54
8719514940796	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940819	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940857	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940871	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940895	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940918	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/44
8719514940932	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	IP 20/44

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514940949	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	IP 20/44
8719514940956	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	IP 20/44
8719514940963	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	IP 20/44
8719514940970	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514940994	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514941007	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514941021	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514941038	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514548268	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548275	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548282	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548299	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548305	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548312	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548114	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548138	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548169	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548183	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548190	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548213	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548220	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548237	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548251	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514938205	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514938212	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514938229	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514941663	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514941670	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514941052	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	IP 20/54
8719514940802	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940826	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940833	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940864	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940888	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940901	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44
8719514940925	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514938182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514938199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548121	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548145	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514548152	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
8719514548176	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548206	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514548244	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940987	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514941014	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514941045	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514941687	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514941694	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
8719514940796	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940819	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940857	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940871	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940895	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940918	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940932	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514940949	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940956	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940963	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940970	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940994	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514941007	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514941021	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514941038	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514941052	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940802	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940826	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940833	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
8719514940864	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940888	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
8719514940901	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
8719514940925	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5

