



Rendimiento confiable.

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Proporciona un rendimiento sólido y confiable. Luz brillante con distribución uniforme.

Beneficios

- Rendimiento fiable
- Distribución uniforme de luz
- Driver interno

Características







- Solución de corte de D90~D125
- Proporciona aplicaciones de regulación y no regulación
- Vida útil de 30,000 horas

Aplicaciones

- Hotelería
- Oficinas
- Residencial

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Plano de dimensiones



Luz empotrable SmartBright LED DN016

Información general	
Controlador incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0.012 %
Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica (promedio)	
			(nominal)	Flujo luminoso
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	3000 K	80.00 lm/W	800 lm
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	4000 K	80.00 lm/W	800 lm
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	6500 K	80.00 lm/W	800 lm
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	3000 K	80.00 lm/W	1,200 lm
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	4000 K	80.00 lm/W	1,200 lm
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	6500 K	80.00 lm/W	1,200 lm
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	3000 K	80 lm/W	1,200 lm
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	4000 K	80 lm/W	1,200 lm
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	6500 K	80 lm/W	1,200 lm
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	3000 K	100 lm/W	2,000 lm
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	4000 K	100 lm/W	2,000 lm
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	6500 K	100 lm/W	2,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	No
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	No
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	No
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	No
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	No
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	Sí
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	Sí
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	Sí
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	No
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	No
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	No


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM ND
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM ND
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.3818, 0.3797) 6SDCM ND
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM ND











Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	(0.440, 0.4030) 6SDCM
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	(0.3130, 0.3370) 6SDCM
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM ND
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	(0.3818, 0.3797) 6SDCM ND
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM ND

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	-
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	-
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	-
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	-
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	-
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	-
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	10%
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	10%
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	10%
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	No aplica
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	No aplica
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	No aplica



Luz empotrable SmartBright LED DN016



Luz empotrable SmartBright LED DN016

