



Đèn chiếu hắt tường góc rộng âm nền Philips UniLine. Đèn chiếu hắt tường góc rộng sống động công suất cao đầu tiên có lắp âm trong danh mục sản phẩm Uni của chúng tôi.

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

Đèn chiếu hắt tường góc rộng âm nền Philips UniLine là bộ đèn lắp âm mới nhất của chúng tôi dành cho các ứng dụng ngoài trời. Được thiết kế để làm nổi bật môi trường xung quanh theo những cách tinh tế hoặc ấn tượng, bộ đèn kín đáo này cho phép chọn màu sắc đèn LED và góc chiếu. Vì vậy, bạn có thể chiếu sáng mặt tiền và cảnh quan bằng các hiệu ứng chiếu sáng sống động mà không để lộ thân thiết bị. Và vì sản phẩm tương thích với các bộ điều khiển Uni DMX và bộ điều khiển DMX tiêu chuẩn của bên thứ 3 nên cũng dễ sử dụng.

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

Lợi ích

- Tạo hiệu ứng chiếu sáng hoàn hảo với nhiều thấu kính tán quang
- Ưu nhìn, với phụ kiện lưới tổ ong bên trong để tạo sự dễ chịu về thị giác
- Điều khiển dễ dàng bằng DMX512
- Lựa chọn mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn IP67 để sử dụng ngoài trời

Tính năng

- Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K
- 9 W cho chiều dài 300 mm, 36 W cho chiều dài 1200 mm
- Quang thông cao, lên tới 3000 lm mỗi 1,2 mét (CCT 4000 K)
- BẬT/TẮT hoặc bộ điều khiển DMX

Ứng dụng

- Cảnh quan
- Các tòa nhà cung cấp dịch vụ của thành phố
- Công viên và Quảng trường

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



BBP420 without HC DPP



BBP420 with HC DPP

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

Chi tiết sản phẩm

BBP420 side with Box DPP



Thông tin chung

Dấu CE	Dấu CE
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Ký hiệu tính dễ cháy	-

Thông tin kỹ thuật về đèn

Kiểu chụp quang học	Thấu kính
---------------------	-----------

Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn	Nhôm
------------	------

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK10
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP67

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang thông
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	827 ánh sáng trắng ấm	2700 K	>80	680 lm
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	>80	720 lm
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	840 trắng trung tính	4000 K	>80	760 lm
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	840 trắng trung tính	4000 K	>80	330 lm
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	RGBW	-	-	630 lm
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	RGBW	-	-	230 lm
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	RGBW	-	-	620 lm
911401520381	BBP420 LED 27K 24V B4 L120	827 ánh sáng trắng ấm	2700 K	>80	2.820 lm
911401520481	BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX	827 ánh sáng trắng ấm	2700 K	>80	2.820 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang thông
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	>80	2.930 lm
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	>80	2.930 lm
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	>80	1.280 lm
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	840 trắng trung tính	4000 K	>80	3.040 lm
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	840 trắng trung tính	4000 K	>80	1.330 lm
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	840 trắng trung tính	4000 K	>80	1.330 lm
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	RGBW	-	-	2.700 lm
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	RGBW	-	-	990 lm

Uni Line Inground_Dèn chiếu hắt tường góc rộng

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	9 W
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	9 W
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	9 W
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	9 W
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	9 W
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	9 W
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	9 W
911401520381	BBP420 LED 27K 24V B4 L120	36 W
911401520481	BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX	36 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	36 W
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	36 W
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	36 W
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	36 W
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	36 W
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	36 W
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	36 W
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	36 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	Có
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	Không
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	Không
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	Có
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	Có
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	Có
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	Có
911401520381	BBP420 LED 27K 24V B4 L120	Không
911401520481	BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	Không
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	Có
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	Có
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	Có
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	Không
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	Có
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	Có
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	Có

