



飛利浦 UniLine 地面洗牆燈具。我們的 Uni 產品組合中第一款採用內嵌安裝的高功率動態洗牆燈具。

Uni Line 地面_洗牆燈具

飛利浦 UniLine 地面洗牆燈具是我們為戶外照明應用提供的最新內嵌燈具。這款低調燈設計能微妙或顯著增強周圍環境，提供多種 LED 光色和光束角度度可供選擇。因此，您可以使用動態照明效果照亮外牆和景觀，而不用讓裝置主體全都暴露在光線下。同時因為這種燈具與 Uni DMX 控制項和第三方標準 DMX 控制項相容，所以也很容易操作。

优点

- 搭配多個擴展透鏡，創造完美的照明效果
- 搭配內部蜂巢配件，舒適不眩眼，呵護眼睛
- 搭配 DMX512，輕鬆控制
- 堅固的 IP67 級選擇，專為戶外使用需求打造

特点

- 標準：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 9W 長度為 300mm，36W 長度為 1200mm
- 高流明輸出，每 1.2 公尺高達 3000 流明 (CCT 4000K)
- 開/關或 DMX 控制

应用

- 造景燈
- 城市建築
- 公園和廣場

安全提示

- 僅適合室外使用

Uni Line 地面_洗牆燈具

二维绘图



产品详细



BBP420 without HC DPP



BBP420 with HC DPP



BBP420 side with Box DPP

一般資訊	
CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	無
易燃性標誌	-
照明技術	
光學罩類型	透鏡
機械與外罩	
外罩色彩	鋁色
認證與應用	
機械衝擊保護規範	IK10
防水防塵規範 (IP)	IP67

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫		演色性指	
			度 (規範)	數 (CRI)	光通量	
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	827 暖白光	2700 K	>80	680 lm	
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	830 暖白光	3000 K	>80	720 lm	
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	840 中性白光	4000 K	>80	760 lm	
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	840 中性白光	4000 K	>80	330 lm	
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	RGBW	-	-	630 lm	
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	RGBW	-	-	230 lm	
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	RGBW	-	-	620 lm	
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	830 暖白光	3000 K	>80	2,930 lm	

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫	演色性指	
			度 (規範)	數 (CRI)	光通量
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	830 暖白光	3000 K	>80	2,930 lm
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	830 暖白光	3000 K	>80	1,280 lm
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	840 中性白光	4000 K	>80	3,040 lm
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	840 中性白光	4000 K	>80	1,330 lm
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	840 中性白光	4000 K	>80	1,330 lm
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	RGBW	-	-	2,700 lm
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	RGBW	-	-	990 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	9 W
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	9 W
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	9 W
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	9 W
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	9 W
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	9 W
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	9 W
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	36 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	36 W
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	36 W
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	36 W
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	36 W
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	36 W
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	36 W
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	36 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401520081	BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401520781	BBP420 LED 30K 24V B4 L30	否

Uni Line 地面_洗牆燈具

Order Code	Full Product Name	可調光
911401521581	BBP420 LED 40K 24V B4 L30	否
911401521881	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	是
911401522781	BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX	是
911401522881	BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX	是
911401523181	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX	是
911401521181	BBP420 LED 30K 24V B4 L120	否
911401521281	BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401521481	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	是
911401522081	BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	是
911401522181	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	否
911401522281	BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	是
911401523381	BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX	是
911401523481	BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX	是

