



# Vår mest effektiva LED-kronljuslampa

## MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

### Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-kronljuslampor.
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

### Funktioner

- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas – snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

### Användning

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger

# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

## Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL  
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL  
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL  
UE SRT4

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Måttskiss



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | 45 mm | 78 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | 45 mm | 99 mm |
| MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | 45 mm | 99 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | 35 mm | 111 mm |
| MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | 35 mm | 111 mm |
| MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | 35 mm | 125 mm |

# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

## Allmän information

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Driftcykel         | 50 000   |
| Nominell livslängd | 50 000 h |

## Ljusteknik

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Färgåtergivningsindex                       | 80     |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %   |
| Ljusflöde                                   | 485 lm |

## Drift och elektricitet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ingångsfrekvens    | 50–60 Hz    |
| Line Frequency     | 50 to 60 Hz |
| Effektförbrukning  | 2,3 W       |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s       |
| Motsvarande effekt | 40 W        |

## Temperatur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 70 °C |
|-------------------|-------|

## Styrenheter och dimring

|        |     |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

## Mekanik och armaturhus

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |
|--------------------------|------|

## Användning och godkännande

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 3 kWh |
|---------------------------------|-------|

## Allmän information

| Order Code | Full Product Name                        | Socket |
|------------|------------------------------------------|--------|
| 18893800   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | E14    |
| 18899000   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | E27    |
| 18903400   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | E14    |
| 18897600   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | E14    |
| 43597100   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | E14    |
| 18905800   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | E27    |
| 18895200   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | E14    |

## Ljusteknik

| Order Code | Full Product Name                        | Korrelerad färgtemperatur (nom) | Färgkod |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 18893800   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | 2700 K                          | 827     |
| 18899000   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | 2700 K                          | 827     |
| 18903400   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | 4000 K                          | 840     |
| 18897600   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | 2700 K                          | 827     |

| Order Code | Full Product Name                        | Korrelerad färgtemperatur (nom) | Färgkod |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 43597100   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | 4000 K                          | 840     |
| 18905800   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | 4000 K                          | 840     |
| 18895200   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | 4000 K                          | 840     |

## Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name                        | Spänning (nom) |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| 18893800   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | 220 V          |
| 18899000   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | 220 V          |
| 18903400   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | 220 V          |
| 18897600   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | 220 V          |

| Order Code | Full Product Name                        | Spänning (nom) |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| 43597100   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | -              |
| 18905800   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | 220 V          |
| 18895200   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | 220 V          |

## Temperatur

# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

| Order Code | Full Product Name                        | Omgivningstemperatur |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 18893800   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | -20 till +45 °C      |
| 18899000   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | -20 till +45 °C      |
| 18903400   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | -20 till +45 °C      |
| 18897600   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | -20 till +45 °C      |

| Order Code | Full Product Name                        | Omgivningstemperatur |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 43597100   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | -                    |
| 18905800   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | -20 till +45 °C      |
| 18895200   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | -20 till +45 °C      |

## Mekanik och armaturhus

| Order Code | Full Product Name                        | Lampform |
|------------|------------------------------------------|----------|
| 18893800   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE | B35      |
| 18899000   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE | P45      |
| 18903400   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | P45      |
| 18897600   | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE | P45      |
| 43597100   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE | B35      |
| 18905800   | MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE | P45      |
| 18895200   | MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE | B35      |

