



Nová generace energeticky úsporných světelných trubic LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P

Řada CorePro LED PLT 4P integruje LED světelný zdroj do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Výhody

- Vysoká energetická účinnost
- Snadná montáž
- Klasický tvar pro kompatibilitu se stávajícími svítidly
- Bez rtuti

Vlastnosti


- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
- Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejsnadnější způsob modernizace stávajících svítidel na LED technologii
- Zcela bezpečný produkt a proces montáže

Aplikace

- Využití v pohostinství, maloobchodech, kancelářích, průmyslu a domácnostech




CorePro LED PLT 4P

Versions



LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	200 000
Nominální životnost	30 000 h
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	20–80 000 Hz
Frekvence sítě	20K–80K Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	–20 °C až 35 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	PL–T

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24Q-2
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota	Kód	Světelný tok
		chromatičnosti	barvy	
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota	Kód	Světelný tok
		chromatičnosti	barvy	
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

CorePro LED PLT 4P

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

