



Suspension GreenSpace Accent

PT320T 39S/840 PSU MB CP BK

GSA Pendant Track Mounted, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau ultra-extensif, Noir RAL 9004

Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un adaptateur 3C classique ou sur un rail au plafond pour une installation facile et rapide. Le câble peut être coupé à longueur pour correspondre à la hauteur de l'installation du luminaire. Pour les boutiques de mode et d'alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs variations de lumières et LED, pour s'assurer de montrer les vêtements et les produits frais à la vente sous leur meilleur jour. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Code famille de produits	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Performance


Marquage CE	Oui
Garantie	5 ans
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Suspension GreenSpace Accent

Conforme à RoHS	Oui	Matériaux optiques	Polycarbonate
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	4 000 lm	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Rouge saturé (R9)	>50	Matériaux de fixation	-
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K	Couleur du corps	Noir RAL 9004
Efficacité lumineuse (nominale)	142 lm/W	Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	Hauteur totale	208 mm
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Diamètre total	100 mm
Température de couleur	840 blanc neutre		
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	24°		
Indice UGR	Not applicable		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V	Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Chromaticité initiale	(0.382, 0.380) SDCM <3
Consommation électrique CLO initiale	- W W	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Consommation électrique CLO moyenne	- W		
Courant d'appel	11 A		
Durée courant d'appel	250 ms		
Consommation électrique	28 W		
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Connexion	Fils/câbles volants		
Câble	-		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	48		
Température			
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Conditions d'application	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)	Performance température ambiante Tq	25 °C
Interface de commande	-	Niveau de gradation maximal	Non applicable
Flux lumineux constant	Non	Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression	Données du produit	
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate	Nom du produit de la commande	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK
		Nom de produit complet	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK
		Code EOC	871869997842600
		Code de commande	97842600
		Code 12NC	910505101528
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8718699978426
		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC - Boîte	8718699978426

Suspension GreenSpace Accent

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 16 - Les données sont sujettes à changement