



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/840 PSED WH

CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

CoreLine montat pe perete livrează promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de instalat și de înaltă calitate. Este un aparat de iluminat de formă circulară montat pe suprafață, atât pentru instalații pe tavan, cât și pe perete. Este ușor de aplicat în zone de circulație, precum holuri și scări. Designul modern discret, în combinație cu distribuția sa omogenă a luminii, asigură că acest aparat de iluminat se potrivește cu majoritatea arhitecturilor clădirilor. Cu conectorii push-in, instalarea Coreline WL140V este rapidă și simplă. Această familie include aparate de iluminat InterAct Ready cu comunicații wireless integrate, gata de utilizare cu gateway-uri, senzori și software InterAct.

Catalog de date

Informații generale		Test de incandescență	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Temperatură 850 °C, durată 30 s	
Număr de unități de echipament	1 unitate	În conformitate cu RoHS	
Balast inclus	Da	Da	
Cod familie de produse	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]	Date tehnice lumină	
Lighting Technology	LED	Flux luminos	3.400 lm
Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Lithium	Roșu saturat (R9)	<50
Tier	Performanță	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Marcaj CE	Da	Randament luminos (nominal) (nom.)	95 lm/W
Perioadă de garanție	5 ani	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Marcaj de inflamabilitate	-	Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Marcaj ENEC	-	Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
		Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °

CoreLine Wall-mounted

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Simetric
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120° x 120°
Indice unificat de orbire CEN	25

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220–240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	– W
Curent de pornire	18 A
Timp pornire	0,025 ms
Consum de curent	35,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 6 pini
Cablu	–
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	34

Temperatură

Interval temperatură ambiantă	De la 0 până la +25 °C
-------------------------------	------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, compatibilă c.c. pentru iluminat central de urgență (integrată)
Interfață de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	–
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Înălțime totală	85 mm
Diametru total	390 mm

Funcționare de urgență

Flux de urgență	350 lm
-----------------	--------

Alimentare de urgență	3 W
-----------------------	-----

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	–
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control	5 %
la durata medie de viață utilă de 50 000 h	
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	80

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	WL140V LED34S/840 PSED WH
Numele complet al produsului	WL140V LED34S/840 PSED WH
Full EOC	871869997857000
Cod de comandă	97857000
Număr material (12NC)	910505101543
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699978570
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699978570

CoreLine Wall-mounted

Cote

