



# LuxSpace Accent Compact ajustable

**RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH**

LuxSpace Accent Compact ajustable, 29 W, D125 mm, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Haz ancho, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

Gracias a la familia LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent con un diseño de foco refinado y neutro. Potente y discreto, LuxSpace Accent combina un elevado flujo luminoso en un formato compacto. Sus reducidas dimensiones simplifican la integración del diseño y la instalación. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Compact Adjustable cuentan con la certificación de Iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y regulación de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad de orientación. Hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para prolongar la vida útil y mejorar la presentación visual de los alimentos, reduciendo el desperdicio y aumentando las ventas. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

# LuxSpace Accent Compact ajustable

## Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

## Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Código de gama de producto	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Avanzada
Marca CE	Sí
Periodo de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	2.800 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	96 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	Rosado
Tipo de óptica	Haz ancho
Apertura del haz de luz de la luminaria	36°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	11,1 A
Tiempo de irrupción	250 ms
Consumo de energía	29 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	48

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación externa (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Acabado del reflector	Reflector de alta eficacia PerfectAccent
Altura global	107 mm
Diámetro global	130 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	Lighting for circularity
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.49, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	5 %

# LuxSpace Accent Compact ajustable

Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L80
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Nombre completo del producto	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Full EOC	871869997896900
Código de pedido	97896900
Código 12NC	910505101581
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699978969
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699978969

## Plano de dimensiones

