



GreenSpace Accent-projektør

ST321T 39S/PW930 WIA WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2, 31 W, Trådløs driver
- Klar til Interact-systemet, Bred stråle, 36°

Med projektorserien GreenSpace Accent kan butikker og byggeoperatører få gavn af den fremragende lyskvalitet og markedets førende energieffektivitet som PerfectAccent-optikken tilbyder for en rimelig startinvestering. Den nye PerfectAccent-optik leverer lys af høj kvalitet, der får varer til at fremstå skarpere og samtidigt gør lyset behageligt for kunderne. Installation og omplacering er både nem og hurtig, og ekstra værktøj er ikke nødvendigt, da GreenSpace Accent-projektører nemt kan integreres i 3C- og DALI-skiner, CoreLine Trunking samt Maxos fusion. Installation og omplacering kan hurtigt og nemt udføres, og intet ekstra værktøj behøves. Modebutikker og fødevarerbutikker (supermarkeder, dagligvarebutikker), kan få leveret GreenSpace Accent-projektøren med særlige LED-nuancer og LED-løsninger til f.eks. friske fødevarer, så varerne fremstår i det allerbedste lys. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken må kun rengøres ved hjælp af trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Produkt data

GreenSpace Accent-projektør

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Produktseriekode	ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Tilslutning	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	3.850 lm
Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	36°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Startstrøm	4,8 A
Starttid	56 ms
Strømforbrug	31 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	–
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
Driver/strømheder/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Kontrolgrænseflade	trådløs

Konstant lysudbytte	Nej
---------------------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	–
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	–
Samlet længde	187 mm
Samlet bredde	118 mm
Samlet højde	197 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	197 x 118 x 187 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	ST321T 39S/PW930 WIA WB WH
Det fulde produkt navn	ST321T 39S/PW930 WIA WB WH
Full EOC	872016901334600
Ordrekode	01334600
Materialenr. (12NC)	910505102314
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169013346
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169013346

GreenSpace Accent-projektør

Målskitse

