



Varrimento de paredes UniLine para solo

BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX

Varrimento de paredes UniLine para solo, 2820 lm, 36 W, 2700 K

O varrimento de paredes Philips UniLine para solo é a nossa mais recente luminária encastrada para aplicações de exterior. Concebida para realçar o ambiente de forma subtil ou dramática, esta luminária discreta oferece LEDs com várias cores e várias aberturas de feixe. Desta forma, pode iluminar fachadas e paisagens com efeitos de iluminação dinâmicos sem expor o corpo do dispositivo. A compatibilidade com os controlos DMX Uni e controlos DMX standard de terceiros facilita a manipulação.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Driver incluído	Não	Cor da fonte de luz	>80
Marca CE	Marca CE	Tipo de difusor ótico	827 branco quente
Marca de inflamabilidade	-		Lente
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Fluxo Luminoso	2.820 lm	Tensão de entrada	24 V
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Frequência de linha	- Hz
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,333333333333 lm/W	Consumo de Energia	36 W
		Fator de potência (Fração)	1

Varrimento de paredes UniLine para solo

Ligação	-
Cabo	-
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Interface de controlo	Dynamic DMX
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor ótico	Acrilato
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP67 [Protegido contra penetração de pó, estanque à água]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J antivandalismo]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança III
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX
Nome do produto completo	BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX
Código do produto completo	871951452483599
Código de encomenda	52483599
N.º material (12NC)	911401520481
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514524835
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514525917

Desenho dimensional

