

PHILIPS

Lighting



Uni Line Inground_Wall washer

BBP420 LED 30K 24V B4 L120

Uni Line Inground_Wall washer, 2930 lm, 36 W, 3000 K

El bañador de pared en suelo Philips UniLine es nuestra luminaria empotrada más reciente para aplicaciones de exterior. Esta luminaria discreta, diseñada para mejorar el entorno de maneras sutiles o dramáticas, ofrece diversos colores LED y ángulos de haz de luz. De este modo, permite iluminar fachadas y paisajes con efectos de iluminación dinámicos sin exponer el cuerpo del dispositivo. Además, como es compatible con los controles Uni DMX y con controles DMX estándar de terceros, también es fácil de manejar.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	-
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	2.930 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	81.38888888888889 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido

Tipo de cubierta óptica	Lente
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	1
Conexión	-
Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 2 polos

Uni Line Inground_Wall washer

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	Acrílico
Color de la carcasa	Aluminio
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP67 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [20 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BBP420 LED 30K 24V B4 L120
Nombre completo del producto	BBP420 LED 30K 24V B4 L120
Full EOC	871951452490399
Código de pedido	52490399
Código 12NC	911401521181
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514524903
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8719514525986

Plano de dimensiones

