



Varrimento de paredes UniLine para solo

BBP420 LED 30K 24V B4 L120

Varrimento de paredes UniLine para solo, 2930 lm, 36 W, 3000 K

O varrimento de paredes Philips UniLine para solo é a nossa mais recente luminária encastrada para aplicações de exterior. Concebida para realçar o ambiente de forma subtil ou dramática, esta luminária discreta oferece LEDs com várias cores e várias aberturas de feixe. Desta forma, pode iluminar fachadas e paisagens com efeitos de iluminação dinâmicos sem expor o corpo do dispositivo. A compatibilidade com os controlos DMX Uni e controlos DMX standard de terceiros facilita a manipulação.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Driver incluído	Não	Tensão de entrada	24 V
Marca CE	Marca CE	Frequência de linha	- Hz
Marca de inflamabilidade	-	Consumo de Energia	36 W
Caraterísticas técnicas da luz		Fator de potência (Fração)	1
Fluxo Luminoso	2.930 lm		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	81,38888888888889 lm/W		
		Color rendering index (CRI)	>80
		Cor da fonte de luz	830 branco quente
		Tipo de difusor ótico	Lente

Varrimento de paredes UniLine para solo

Ligação	-
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector de 2 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Interface de controlo	-
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor ótico	Acrílato
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP67 [Protegido contra penetração de pó, estanque à água]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J antivandalismo]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança III
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BBP420 LED 30K 24V B4 L120
Nome do produto completo	BBP420 LED 30K 24V B4 L120
Código do produto completo	871951452490399
Código de encomenda	52490399
N.º material (12NC)	911401521181
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514524903
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514525986

Desenho dimensional

