



Varrimento de paredes UniLine para solo

BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120

Varrimento de paredes UniLine para solo, 1280 lm, 36 W, 3000 K

O varrimento de paredes Philips UniLine para solo é a nossa mais recente luminária encastrada para aplicações de exterior. Concebida para realçar o ambiente de forma subtil ou dramática, esta luminária discreta oferece LEDs com várias cores e várias aberturas de feixe. Desta forma, pode iluminar fachadas e paisagens com efeitos de iluminação dinâmicos sem expor o corpo do dispositivo. A compatibilidade com os controlos DMX Uni e controlos DMX standard de terceiros facilita a manipulação.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Driver incluído	Não	Cor da fonte de luz	>80
Marca CE	Marca CE	Tipo de difusor ótico	830 branco quente
Marca de inflamabilidade	-		Lente
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Fluxo Luminoso	1280 lm	Tensão de entrada	24 V
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Frequência de linha	- Hz
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	35,5555555555556 lm/W	Consumo de Energia	36 W
		Fator de potência (Fração)	1

Varrimento de paredes UniLine para solo

Ligação	-
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector de 2 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Interface de controlo	-
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor ótico	Acilato
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP67 [Protegido contra penetração de pó, estanque à água]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J antivandalismo]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança III
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120
Nome do produto completo	BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120
Código do produto completo	871951452492799
Código de encomenda	52492799
N.º material (12NC)	911401521381
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514524927
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514526006

Desenho dimensional

