



GreenSpace Flex UE

RS378B P11 930 PSU-E NB M55 EU

GreenSpace Flex UE, 11 W, M55 mm, 1012 lm, 3000 K, CRI90, Haz estrecho, Gris, IP20

GreenSpace Flex se presenta con un concepto de diseño elegante y modular que permite combinar una amplia gama de fuentes de luz y distintos accesorios de marco, cada uno de los cuales atiende a diferentes necesidades estéticas y funcionales y satisface los diversos requisitos de los clientes. Tanto si se trata de brindar un alto confort visual, como de proporcionar un bello e impresionante acento, un ambiente luminoso acogedor, una integración perfecta en un falso techo o simplemente protección contra las salpicaduras de agua y el polvo, con GreenSpace Flex siempre hay una opción adecuada para el cliente.

Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.
- Se deben pedir tanto un módulo (RS378B) como un accesorio de marco (RS378Z) para una configuración de luminaria plenamente funcional. El controlador es una parte del módulo y es externa.
- El módulo y el accesorio del marco deben ser compatibles, ambos deben tener el mismo valor de diámetro en la denominación expresada como "Mxx" (p. ej., M43 o M55)

Datos del producto

Información general		Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Marca de inflamabilidad	-
Número de unidades de equipo	-	Certificado ENEC	-
Driver incluido	Sí	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Lighting Technology	LED	Conforme con EU RoHS	Sí
Escalera de valor	Avanzada	Flujo luminoso	1.012 lm
Marca CE	Sí	Rojo saturado (R9)	>50
Periodo de garantía	3 años		

GreenSpace Flex UE

Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	92 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥90
Valor de parpadeo (PstLM)	0,5
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido
Tipo de óptica	Haz estrecho
Apertura del haz de luz de la luminaria	15°

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corriente de arranque	15 A
Tiempo de irrupción	0,1 ms
Consumo de energía	11 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 2 polos
Cable	Cable de 0,3 m con conector, 2 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	77

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación externa (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Aluminio y polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	49 mm

Diámetro global	55 mm
-----------------	-------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK04 [0.5 J estándar plus]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0.2 m

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM ≤3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L90

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS378B P11 930 PSU-E NB M55 EU
Nombre completo del producto	RS378B P11 930 PSU-E NB M55 EU
Full EOC	871951495083299
Código de pedido	95083299
Código 12NC	911401535191
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514950832
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	48
Embalaje con código EAN/UPC	8719514951167

GreenSpace Flex UE

Plano de dimensiones

