



GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m

GreenPerform Highbay G5, 67 W, 10500 lm, 4000 K, BLE

GreenPerform Highbay G5 melanjutkan reputasi keluarga GreenPerform yang patut ditiru untuk kinerja yang andal. Tidak hanya memberikan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang diperpanjang, sistem ini juga menjanjikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan dimensi yang ringkas. GreenPerform Highbay G5 juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti Interact, yang merupakan sistem kontrol terukur dan antiusang. Jajaran produk ini juga memiliki seri yang mendukung aplikasi ruangan dingin dengan kelembapan 100% dan tanpa kondensasi. Semua manfaat lalu menjadikan jajaran produk yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini cocok untuk hampir semua aplikasi industri.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	10.500 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	840 neutral white

Tipe penutup optik	Lensa
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	40 A
Konsumsi Daya	67 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	6

GreenPerform Highbay G5

Suhu

Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Peredupan Nirkabel
Antarmuka kontrol	BLE

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	435 mm
Lebar keseluruhan	290 mm
Tinggi keseluruhan	100 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	100 x 290 x 435 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
---	---

Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [6 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.385, 0.380) SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m
Nama lengkap produk	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m
Kode produk lengkap	871951495506600
Kode urutan	911401548002
No. Material (12NC)	911401548002
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514955066
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8719514955066

Dimensional drawing

