



# Lampu Tembak LED Tango G4

## BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM

Lampu Tembak LED Tango G4, 41300 lm, 305 W, 740 neutral white, Keamanan kelas I

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

### Warnings and Safety

- harap perhatikan petunjuk pemasangan

### Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	41.300 lm

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	135 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Warna sumber cahaya	740 neutral white
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat

# Lampu Tembak LED Tango G4

## Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	305 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	6

## Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

## Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

## Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	523 mm
Lebar keseluruhan	559 mm
Tinggi keseluruhan	71 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	71 x 559 x 523 mm

## Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

## Data Produk

Nama produk pesanan	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM
Nama lengkap produk	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM
Kode produk lengkap	871951454097200
Kode urutan	911401601007
No. Material (12NC)	911401601007
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514540972
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8719514540972

## Dimensional drawing

