



Tango Mini BVP280

BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM

Tango Mini BVP280, 4500 lm, 40 W, Cool white, Cahaya lebar simetris, 90°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Tango mini LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango mini LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak. Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango mini LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.

Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Kode kelompok lampu	-	Flux Cahaya	4.500 lm
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya	Sudut kemiringan standar tiang	-
Jumlah unit alat	-	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Driver tercakup	Ya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	112,5 lm/W
Teknologi Pencahayaan	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	70
Tanda CE	Tanda CE	Warna sumber cahaya	Cool white
Periode garansi	3 tahun	Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Tanda dapat menyala	-	Penyebaran sinar lampu luminer	90°
Tanda ENEC	-	Jenis optik di luar ruangan	Cahaya lebar simetris
Sesuai EU RoHS	Tidak	Pengoperasian dan Kelistrikan	
		Tegangan Masuk	220-240 V

Tango Mini BVP280

Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	- W
Konsumsi daya CLO rata-rata	- W
Konsumsi daya akhir CLO	- W
Konsumsi Daya	40 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	-
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	253 mm
Lebar keseluruhan	240 mm
Tinggi keseluruhan	47 mm

Area proyeksi efektif	0,052 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	47 x 240 x 253 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus lumener hingga mode diferensial 10 kV dan mode umum 10 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<=7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM
Nama lengkap produk	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM
Kode produk lengkap	872016972998800
Kode urutan	911401659804
No. Material (12NC)	911401659804
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169729988
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169729988

Dimensional drawing



Tango Mini BVP280

