



SmartBright Road

BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 8800 lm, 70 W, Neutral White, Keamanan kelas I

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki pemasangan yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Product data

Informasi Umum		Konsumsi Daya	
Driver tercakup	Ya		70 W
Tanda CE	Tanda CE	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Koneksi	Blok koneksi sekrup 3 pin
		Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Teknis Lampu		Suhu	
Flux Cahaya	8.800 lm	Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Kontrol dan Peredupan	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	130 lm/W	Dapat diredupkan	Tidak
Indeks renderasi warna (CRI)	>70	Antarmuka kontrol	-
Warna sumber cahaya	Neutral White	Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk transparan dengan pelindung transparan	bahan perumahan	Aluminium
Pengoperasian dan Kelistrikan		Material penutup optik	Polikarbonat
Tegangan Masuk	220-240 V	Warna Housing	Abu-abu
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Panjang keseluruhan	383 mm
Lonjakan arus	15 A	Lebar keseluruhan	249 mm
		Tinggi keseluruhan	85 mm

Area proyeksi efektif	0,08 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	85 x 249 x 383 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
Nama lengkap produk	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
Kode produk lengkap	871951454888600
Kode urutan	911401676007
No. Material (12NC)	911401676007
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514548886
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8719514548886

Dimensional drawing

