



UniBar

BCS342 60LED RGB 24V OC L50 DMX

UniBar, 300 lm, 12 W, Rojo, verde y azul, Dynamic DMX, Seguridad clase III

UniBar es una luminaria de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Driver incluido	No	Tensión de entrada	24 CC V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	- Hz
Marca CE	Marca CE	Consumo de energía	12 W
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	300 lm	Conexión	2 conectores push-in de 5 polos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-	Cable	2 cables de 0,15 m con conectores de 5 polos
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	25 lm/W	Temperatura	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul		
Tipo de cubierta óptica	Ópalo		

Controles y regulación

Regulable	Sí
Interfaz de control	Dynamic DMX

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Plata
Longitud global	500 mm
Anchura global	57,2 mm
Altura global	60 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	60 x 57 x 500 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Clase de protección IEC	Seguridad clase III
-------------------------	---------------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BCS342 60LED RGB 24V OC L50 DMX
Nombre completo del producto	BCS342 60LED RGB 24V OC L50 DMX
Full EOC	871951453702699
Código de pedido	53702699
Código 12NC	911401704153
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514537026
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Embalaje con código EAN/UPC	8719514537026

Plano de dimensiones

