

PHILIPS

Lighting



# Essential Smartbright T5 Batten

## BN058C LED11/WW L1200

Essential Smartbright T5 Batten, 13 W, 1200 lm, 3000 K

BN058 Batten 提供 3 种相关色温以及 4 种不同的尺寸和流明选项，方便客户根据自身的特定需求灵活选择。

### 产品数据

一般信息		温度	
光源引擎类型	LED	环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	-		
灯技术		控制和调光	
光通量	1,200 lm	可调光	否
相关色温 (标称)	3000 K	控制界面	-
光效 (额定) (标称)	85 lm/W		
显色指数 (CRI)	>70	机械和外壳	
光源颜色	730 暖白色	外壳材料	聚碳酸酯
光罩类型	聚碳酸酯	光罩材料	聚碳酸酯
		外壳颜色	白色
		光罩外观	乳白玻璃
操作和电气		总长度	1,185 mm
输入电压	220 至 240 V	总宽度	21 mm
线频率	50 or 60 Hz	总高度	32.3 mm
功耗	13 W	尺寸 (高 x 宽 x 深)	32 x 21 x 1185 mm
功率系数 (小数)	0.5		
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8	审批和申请	
		IP 等级	IP20 [手指保护]
		机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]

## Essential Smartbright T5 Batten

保护等级 IEC	安全等级 II
<b>初始性能 (符合 IEC 标准)</b>	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	BN058C LED11/WW L1200
完整的产品名称	BN058C LED11/WW L1200

完整产品代码	911401709132
订购代码	911401709132
材料编号 (12NC)	911401709132
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828624644
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828624880

### 二维绘图

