

# UniStrip G4

## BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 DMX D2

UniStrip G4, 2100 lm, 27 W, Blanco cálido, Dinámico DMX, Seguridad clase I

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Driver incluido** | Sí |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Marca CE** | Marca CE |
| **Marca de inflamabilidad** | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 2.100 lm |
| **Temperatura de color correlacionada (Nom)** | 2700 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 78 lm/W |
| **Índice de reproducción cromática (IRC)** | 80 |
| **Color de la fuente de luz** | Blanco cálido |
| **Tipo de cubierta óptica** | Vidrio templado |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 220 a 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Corriente de arranque** | 60 A |
| **Consumo de energía** | 27 W |

# UniStrip G4

| | |
|---|---|
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.9 |
| **Conexión** | Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos |
| **Cable** | Cable de 0,3 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,3 m con conector, 4 polos |

| **Temperatura** | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -40 °C a +50 °C |

| **Controles y regulación** | |
|---|---|
| **Regulable** | Sí |
| **Interfaz de control** | Dinámico DMX |

| **Mecánicos y de carcasa** | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio extruido |
| **Material del cierre óptico/lente** | Polimetileno metacrilato |
| **Color de la carcasa** | Gris oscuro |
| **Área de proyección efectiva** | 0,073 m² |

| **Aprobación y aplicación** | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK06 [1 J] |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase I |

| **Rendimiento inicial (conforme con IEC)** | |
|---|---|
| **Tolerancia de flujo luminoso** | +/-10% |
| **Cromaticidad inicial** | SDCM = 4 |
| **Tolerancia de consumo de energía** | +/-10% |

| **Datos de producto** | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 DMX D2 |
| **Nombre completo del producto** | BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 DMX D2 |
| **Full EOC** | 871951492161099 |
| **Código de pedido** | 92161099 |
| **Código 12NC** | 911401736023 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8719514921610 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 6 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8719514921610 |

## Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.