



UniEdge

BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

UniEdge, 144 lm, 10 W, Neutral White, Keamanan kelas III

UniEdge adalah lumener pencahayaan tepi LED arsitektur yang dipasang di permukaan, cocok untuk eksterior, dan berukuran ringkas yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan dekoratif fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikan UniEdge ideal untuk pencahayaan tepi pada bingkai bagian dalam jendela dan pintu, fasad bangunan, landmark, dan monumen. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Lensa spread unik dengan opsi kontrol DMX tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	-
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	144 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	14,4 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Neutral White

Tipe penutup optik	Kaca keras
--------------------	------------

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 V
Frekuensi Garis	- Hz
Lonjakan arus	70 A
Konsumsi Daya	10 W
Faktor Daya (Fraksi)	1.0
Koneksi	2 Konektor push-in 2 pin
Kabel	2 kabel 0,3 m dengan konektor 2 pin

Suhu

Kisaran suhu ambien -40 hingga +50 °C

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

Antarmuka kontrol -

Mekanis dan Housing

bahan perumahan Aluminium cetak permanen

Material penutup optik Polimetil metakrilat

Warna Housing Abu-abu gelap

Area proyeksi efektif 0,014 m²

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis IK06 [1 J]

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas III

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya +/-10%

Kromatisitas awal 4 SDCM

Toleransi konsumsi daya +/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Nama lengkap produk BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Kode produk lengkap 871951492354699

Kode urutan 911401737323

No. Material (12NC) 911401737323

Numerator - Jumlah Per Pak 1

EAN/UPC - Produk/Kantung 8719514923546

Numerator - Pak per kotak bagian luar 24

EAN/UPC - Kantung 8719514923546

Dimensional drawing

