



UniEdge

BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3

UniEdge, 102 lm, 10 W, Rojo, verde, azul, y blanco, Dinámico DMX, Seguridad clase III

UniEdge es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de bordes de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hace de UniEdge la opción ideal para iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, lugares de interés y monumentos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. La lente dispersora única con opción de control DMX disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No
Lighting Technology	LED
Marca CE	-
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	102 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	10,2 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Color de la fuente de luz	Rojo, verde, azul, y blanco
Tipo de cubierta óptica	Vidrio templado
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Corriente de arranque	70 A
Consumo de energía	10 W
Factor de potencia (fracción)	1.0
Conexión	2 conectores push-in de 5 polos

Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 5 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Dinámico DMX
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Área de proyección efectiva	0,014 m ²
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]

Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	-
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3
Nombre completo del producto	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3
Full EOC	871951492356099
Código de pedido	92356099
Código 12NC	911401737343
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja exterior	8719514923560
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8719514923560

Plano de dimensiones

