



UniFlood C Pro

BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP

UniFlood C Pro, 7785 lm, 120 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia sólida y única, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro para exteriores es un proyector LED arquitectónico y rentable diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes de dispersión y una opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- • Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Temperatura de color correlacionada (Nom)	
Color Code	840 Blanco neutro	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca CE	Marca CE	Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Flujo luminoso	7.785 lm	Tensión de entrada	220 a 240 V

UniFlood C Pro

Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	120 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
Nombre completo del producto	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
Full EOC	872016950593399
Código de pedido	50593399
Código 12NC	911401776113
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169505933
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8720169505933

Plano de dimensiones

