



GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m

Rangkaian lengkap lampu jalan tenaga surya mulai dari 5.000 lumen hingga 24.000 lumen, dengan daya penerangan 170 lm/w, dan opsi versi hibrid. Sesuai untuk jalan utama, jalan raya, dan area parkir. Profil peredupan dan beban watt dapat dikonfigurasi.

Product data

Informasi Umum		Kabel	
Driver tercakup	Tidak	Kabel 12,5 m dengan konektor molex	
Tanda CE	Tanda CE	Suhu	
Periode garansi	3 tahun	Kisaran suhu ambien	
Sesuai EU RoHS	Ya	-30 hingga +50 °C	
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	12.500 lm	Dapat diredupkan	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Ya	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	156 lm/W	Konfigurabilitas	
Indeks renderasi warna (CRI)	>70	Dapat dikonfigurasi	
Tipe penutup optik	Kaca datar	Mekanis dan Housing	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Warna Housing	
Tegangan Masuk	48 V	RAL7040	
Frekuensi Garis	0 Hz	Panjang keseluruhan	
Tipe baterai	Ganda	318 mm	
Tegangan baterai	24;25,6 V	Lebar keseluruhan	
Kit koneksi kabel	Termasuk	136 mm	
		Tinggi keseluruhan	
		522 mm	
		Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	
		522 x 136 x 318 mm	
		Material	
		Aluminium	
		Penyetujuan dan Aplikasi	
		Kode perlindungan masuknya debu dan air	
		IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	

GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Profil peredupan surya	As per charge controller settings
Tipe koneksi grid	Offgrid dan hibrid (Pengisi Daya Hibrid terpisah)
Lokasi baterai	Outside Luminaire

Data Produk	
Nama produk pesanan	BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m
Nama lengkap produk	BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m
Kode produk lengkap	911401821202
Kode urutan	911401821202
No. Material (12NC)	911401821202
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

