



Ledinaire pătrat cu montaj pe perete

WL055V LED6S/840 PSU WH

Ledinaire pătrat cu montaj pe perete, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

Gama Ledinaire cuprinde o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips, la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie. Ledinaire pătrat cu montaj pe perete oferă variante opționale cu detectarea mișcării și iluminat de urgență, pentru flexibilitate și mai multe posibilități.

Warnings and safety

- Pentru versiunile MDU (unitate de detectare a mișcării):
- Acoperirea senzorului poate varia între aplicațiile de interior și exterior.
- Vântul puternic și ploaia pot declanșa senzorul dacă nu există împrejurimi, cum ar fi pereți, acoperiș etc.
- Orice vibrație sau mișcare poate declanșa senzorul. Asigurați-vă că senzorul este departe de un astfel de semnal continuu.

Catalog de date

Informații generale		
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Număr de unități de echipament	1 unitate	
Balast inclus	Da	
Observații	* - Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de	
Lighting Technology		LED
Tier		Valoare
Marcaj CE		Da
Perioadă de garanție		3 ani
Marcaj de inflamabilitate		-
Marcaj ENEC		-
Test de incandescență		Temperatură 850 °C, durată 30 s

Ledinaire pătrat cu montaj pe perete

În conformitate cu RoHS	Da
-------------------------	----

Date tehnice lumină	
Flux luminos	630 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuție sursă de lumină	110 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	25

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	4 A
Timp pornire	0,02 ms
Consum de curent	6 W
Factor de putere (fracție)	0.82
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	79

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/ Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	374 mm

Lățime totală	150 mm
Înălțime totală	82 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	82 x 150 x 374 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	WL055V LED6S/840 PSU WH
Numele complet al produsului	WL055V LED6S/840 PSU WH
Full EOC	871016334942899
Cod de comandă	34942899
Număr material (12NC)	911401834980
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163349428
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163349442

Ledinaire pătrat cu montaj pe perete

Cote

