



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED20S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65

CoreLine montat pe perete livrează promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de instalat și de înaltă calitate. Este un aparat de iluminat de formă circulară montat pe suprafață, atât pentru instalații pe tavan, cât și pe perete. Este ușor de aplicat în zone de circulație, precum holuri și scări. Designul modern discret, în combinație cu distribuția sa omogenă a luminii, asigură că acest aparat de iluminat se potrivește cu majoritatea arhitecturilor clădirilor. Cu conectorii push-in, instalarea Coreline WL140V este rapidă și simplă. Această familie include aparate de iluminat InterAct Ready cu comunicații wireless integrate, gata de utilizare cu gateway-uri, senzori și software InterAct.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s

În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Flux luminos	2.200 lm
Roșu saturat (R9)	<50
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840

CoreLine Wall-mounted

Tip de sistem optic	Simetric
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120° x 120°
Indice unificat de orbire CEN	24

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	- W
Consum mediu de energie CLO	- W
Curent de pornire	14 A
Timp pornire	0,007 ms
Consum de curent	20 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 6 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Temperatură

Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C
-------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Înălțime totală	85 mm
Diametru total	390 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	---

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 35000 h	-
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 50000 h	80
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 75000 h	-
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 100000 h	-

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	WL140V LED20S/840 PSU WH
Numele complet al produsului	WL140V LED20S/840 PSU WH
Full EOC	871951452874199
Cod de comandă	52874199
Număr material (12NC)	911401847682
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514528741
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8719514528901

CoreLine Wall-mounted

Cote

