



Vaya Linear MP G2 Blanc

Vaya Linear MP G2, 4000 K, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP G2, 4000 K, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP G2 est un luminaire LED à éclairage rasant pour les applications intérieures et extérieures qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une souplesse exceptionnelle pour créer un éclairage de façade attrayant et des effets d'éclairage de mur rasant. Une large variété d'options couleur et CCT, une commande marche/arrêt statique ou un contrôle dynamique des couleurs, des supports de montage ajustables, des angles de faisceau larges ou elliptiques offrent une boîte à outils complète pour vos besoins d'éclairage de façade. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteur étanche permet de disposer d'un câblage simple, rapide et fiable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui		
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage CQC	Non		
Marquage PSE	PSE mark		
Caractéristiques électriques		Matériaux et finitions	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Constitution de l'optique	Verre
		Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
		Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
		Finition de cache optique/lentille	Transparent
		Longueur	1210 mm
		Couleur	Gris foncé

Vaya Linear MP G2 Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
------------------------------------------------	-------------

Performances initiales (conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
-------------------------------------------	--------

Puissance initiale absorbée	60 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951408538199
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BCP425 G2 50 4000 L1210 PSE RCM
Code barre produit	8719514085381
Code de commande	350-000023-06
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	912400137152
Net Weight (Piece)	3,760 kg
Code catalogue	350-000023-06
Description du code catalogue	Vaya Linear MP G2, 4000 K, 50°, 1.2 m (4 ft), CE

