



Vaya Linear MP G2 Blanc

Vaya Linear MP G2, 4000 K, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft),
CE

Vaya Linear MP G2, 4000 K, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP G2 est un luminaire LED à éclairage rasant pour les applications intérieures et extérieures qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une souplesse exceptionnelle pour créer un éclairage de façade attrayant et des effets d'éclairage de mur rasant. Une large variété d'options couleur et CCT, une commande marche/arrêt statique ou un contrôle dynamique des couleurs, des supports de montage ajustables, des angles de faisceau larges ou elliptiques offrent une boîte à outils complète pour vos besoins d'éclairage de façade. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteur étanche permet de disposer d'un câblage simple, rapide et fiable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage CQC	Non
Marquage PSE	PSE mark
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur	1210 mm

Vaya Linear MP G2 Blanc

Couleur	Gris foncé
---------	------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
--	-------------

Performances initiales (conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
---	--------

Puissance initiale absorbée	60 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951408539899
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BCP425 G2 10x50 4000 L1210 PSE RCM
-------------------------------	------------------------------------

Code barre produit	8719514085398
--------------------	---------------

Code de commande	350-000023-07
------------------	---------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Conditionnement par carton	4
----------------------------	---

SAP - Matériaux	912400137153
-----------------	--------------

Net Weight (Piece)	3,760 kg
--------------------	----------

Code catalogue	350-000023-07
----------------	---------------

Description du code catalogue	Vaya Linear MP G2, 4000 K, 10° x 50°, 1,2 m (4 ft), CE
-------------------------------	--

