



# Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

## DDBBC1200

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

### Données du produit

Informations générales		Code EOC	871869688873500
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	88873500
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703333909
Température		Quantité par pack	1
Gamme de températures ambiantes	0 à +40 °C	Code EAN – Produit/Boîte	8718696888735
Données du produit		Conditionnement par carton	1
Nom du produit de la commande	DDBBC1200	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696895733
Nom de produit complet	DDBBC1200		