



Corp de iluminat orientat în jos Meson

59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed

Corp de iluminat orientat în jos Meson, 12.5 W, 960 lm, 4000 K, Alb

Aparatul de iluminat încastrat, orientat în jos Meson oferă gama completă de dimensiuni și fluxuri luminoase cu performanțe fiabile. Este disponibil în șapte dimensiuni tehnice cu trei opțiuni CCT pentru a satisface diferite aplicații.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Marcaj CE
Perioadă de garanție	1 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Flux luminos	960 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	76,00 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	5,6 A
Consum de curent	12,5 W
Factor de putere (fracție)	0.51
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Plastic
Material reflector	-

Corp de iluminat orientat în jos Meson

Culoare carcasă	Alb
Înălțime totală	47 mm
Diametru total	140 mm
	0,09 kg

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
	2 ani
EyeComfort	Da

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	(0.380 , 0.380) RGO
--------------------	---------------------


Performanță în timp (conformitate IEC)

Viață utilă medie L70B50	15.000 ore
--------------------------	------------



Date despre produs

Nume comandă produs	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed
Numele complet al produsului	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed
Full EOC	5946431E3
Cod de comandă	946431E3
Număr material (12NC)	915005805801
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696173602
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900775051

Cote



Date fotometrice



General uniform lighting - 59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed

Corp de iluminat orientat în jos Meson

