



Meson indbygningsspot

59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Meson indbygningsspot, 16.5 W, 1300 lm, 4000 K, Hvid

Meson indbygningsspot tilbyder et komplet udvalg af løsninger inden for lysudbytte og størrelse kombineret med pålidelig ydeevne. Fås i syv forskellige udskæringsstørrelser med tre CCT-muligheder, der passer til forskellige anvendelser.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
CE-mærke	CE-mærke	Startstrøm	7,7 A
Garantiperiode	1 år	Strømforbrug	16,5 W
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Effektfaktor (brøk)	0.51
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Temperatur	
Lysteknisk		Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstrøm	1.300 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,00 lm/W	Konstant lysudbytte	Nej
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Mekanik og armaturhus	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Materiale for lampehus	Plast
Lampens lysstrålespedning	110°	Reflektormateriale	-
Drift og el		Farve på armaturhus	Hvid
Indgangsspænding	220 til 240 V	Samlet højde	47 mm
		Samlet diameter	170,1 mm

Meson indbygningsspot



	0,131 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
	2 år
EyeComfort	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.380, 0.380) RGO
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Middellevetid (L70B50)	15.000 t

Produktdata	
Ordreproduktnavn	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed
Det fulde produktnavn	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed
Full EOC	5946631E3
Ordrekode	946631E3
Materialenr. (12NC)	915005806401
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696173664
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900775112

Målskitse



Fotometriske data



General uniform lighting - 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

