



Stropní svítidla Meson

59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Stropní svítidla Meson, 16.5 W, 1300 lm, 6500 K, Bílá

Stropní svítidla Recessed Meson nabízejí kompletní rozsah světelného toku a velikostí se spolehlivým výkonem. Vyrábí se v sedmi velikostech výřezu se třemi možnostmi CCT pro různé způsoby použití.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie		16,5 W
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Účinnost (zlomek)		0,51
Lighting Technology	LED			
Značka CE	Značka CE	Teplota okolí		
Záruční lhůta	1 rok	Rozsah okolních teplot		-20 až +40 °C
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy			
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Řízení a stmívání		
Světelné technické		Stmívatelné		Ne
Světelný tok	1 300 lm	Stálý světelný tok		Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Mechanické a materiály		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W	Materiál těla		Plast
Index podání barev (CRI)	80	Materiál reflektoru		-
Barva světelného zdroje	865 studené denní světlo	Barva těla		Bílá
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Celková výška		47 mm
Provozní a elektrické		Celkový průměr		170,1 mm
Vstupní napětí	220 až 240 V			0,131 kg
Frekvence sítě	50 or 60 Hz	Certifikace a použití		
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Kód ochrany proti vniknutí		IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Náběhový proud	7,7 A	Kód ochrany proti mechanickým nárazům		IK03 [0,3 J]

Stropní svítidla Meson

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
	2 roky
EyeComfort	Ano


Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.313, 0.337) RG0

Životnost (podle IEC)	
Střední doba života L70B50	15 000 h


Označení a balení	
Objednací název produktu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Celý název výrobku	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
Full EOC	5946631E4
Objednací kód	946631E4
Číslo materiálu (12NC)	915005806501
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696173671
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900775129

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



General Uniform Lighting - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Stropní svítidla Meson

