



Oprawa oświetleniowa Meson typu downlight

59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Oprawa oświetleniowa Meson typu downlight, 16.5 W, 1300 lm, 6500 K, Biel

Wpuszczana oprawa oświetleniowa Meson typu downlight zapewnia pełen zakres natężenia i rozmiarów strumienia świetlnego oraz wysoką niezawodność. Dostępna w siedmiu rozmiarach wycięć z trzema opcjami CCT do różnych zastosowań.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Lighting Technology	LED
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 300 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	865 barwa dzienna chłodna

Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	7,7 A
Zużycie energii	16,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Oprawa oświetleniowa Meson typu downlight

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	-
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita wysokość	47 mm
Całkowita średnica	170,1 mm
	0,131 kg

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
	2 lata
EyeComfort	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.313, 0.337) RGO
---------------------------	--------------------


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Median useful life L70B50	15 000 h
---------------------------	----------


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
Pełna nazwa produktu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
Full EOC	5946631E4
Kod zamówienia	946631E4
Materiał Nr (12NC)	915005806501
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696173671
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900775129


Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



General uniform lighting - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed



Light Distribution Diagram - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Oprawa oświetleniowa Meson typu downlight

