



Stropné svietidlo Meson

59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Stropné svietidlo Meson, 16.5 W, 1300 lm, 6500 K, Biela

Zapustené stropné svietidlo Meson ponúka spoľahlivý výkon z hľadiska svetelného toku a veľkosti. K dispozícii v siedmich veľkostiach výrezu s tromi možnosťami CCT, ktoré vyhovujú rôznym použitiam.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie			
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Vstupná frekvencia	50 alebo 60 Hz
Technológia osvetlenia	LED	Nárazový prúd	7,7 A
Značka CE	Označenie CE	Spotreba	16,5 W
Záručná lehota	1 roky	Účinnosť (zlomok)	0.51
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Teplota	
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
Svetelné technické		Ovládanie a stmievanie	
Svetelný tok	1 300 lm	Stmievateľné	Nie
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K	Konštantný svetelný výkon	Nie
Merný výkon (menovitý) (nom.)	78,00 lm/W	Mechanické časti a teleso	
Index podania farieb (CRI)	80	Materiál telesa	Plast
Farba svetelného zdroja	865 studené denné svetlo	Materiál reflektora	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	110°	Farba telesa	Biela
Prevádzkové a elektrické		Celková výška	47 mm
Vstupné napätie	220 až 240 V	Celkový priemer	170,1 mm
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz		

Stropné svietidlo Meson



Čista hmotnosť	0,131 kg
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Záruka	2 roky
EyeComfort	áno
Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatková chromatickosť	(0.313, 0.337) RGO
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Stredná užitočná životnosť L70B50	15 000 h

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
Úplný názov produktu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
Úplný kód produktu	5946631E4
Objednávkový kód	946631E4
Č. materiálu (12NC)	915005806501
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696173671
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8727900775129

Rozmerový obrázok



Fotometrické údaje



General uniform lighting - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Stropné svietidlo Meson

