



Stropní svítidla Meson

59469 MESON 175 20W 65K WH recessed

Stropní svítidla Meson, 20 W, 1500 lm, 4000 K, Bílá

Stropní svítidla Recessed Meson nabízejí kompletní rozsah světelného toku a velikostí se spolehlivým výkonem. Vyrábí se v sedmi velikostech výřezu se třemi možnostmi CCT pro různé způsoby použití.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	20 W	
Lighting Technology	LED	Účinnost (zlomek)	
Značka CE	Značka CE	0.51	
Záruční lhůta	1 rok	Teplota okolí	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Rozsah okolních teplot	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	-20 až +40 °C	
Světelné technické		Řízení a stmívání	
Světelný tok	1 500 lm	Stmívatelné	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Ne	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,00 lm/W	Stálý světelný tok	
Index podání barev (CRI)	80	Ne	
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Mechanické a materiály	
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Materiál těla	
Provozní a elektrické		Plast	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Materiál reflektoru	
Frekvence sítě	50 or 60 Hz	-	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Barva těla	
Náběhový proud	8,1 A	Bílá	
		Celková výška	
		47 mm	
		Celkový průměr	
		190 mm	
		0,165 kg	
		Certifikace a použití	
		Kód ochrany proti vniknutí	
		IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	
		IK03 [0,3 J]	

Stropní svítidla Meson


Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
	2 roky
EyeComfort	Ano
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.313, 0.337) RG0
Životnost (podle IEC)	
Střední doba života L70B50	15 000 h
Označení a balení	
Objednací název produktu	59469 MESON 175 20W 65K WH recessed

Celý název výrobku	59469 MESON 175 20W 65K WH recessed
Full EOC	5946931E4
Objednací kód	946931E4
Číslo materiálu (12NC)	915005807101
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696173732
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900775181

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



General Uniform Lighting - 59469 MESON 175 20W 65K WH recessed

Light Distribution Diagram - 59469 MESON 175 20W 65K WH recessed

Stropní svítidla Meson

