



Tubular para Forno

Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lâmpadas tubulares de vácuo com vidro clara (lâmpada em forma de T)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 h
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 h
Tecnologia de iluminação	Incandescent
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	90 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	15,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,06 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T22
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nome do produto completo	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Código do produto completo	871150003659950
Código de encomenda	03659950
N.º material (12NC)	924196244441
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500036599
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8711500257673

Tubular para Forno

Desenho dimensional

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

