



Plusline Compacta



Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.584 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	90 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Controles y regulación	
Regulable	Si

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	90 kWh
Número de registro EPREL	680250
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Nombre completo del producto	Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Full EOC	871951439008900
Código de pedido	39008900
Código 12NC	924711344201
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514390089
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514390096