



Capsules LV 3 000 tim

Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 1CT/10x10F

Lågspänningshalogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta halogenlampan ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	3 000 h
Driftcykel	12 000
Specificerad livslängd (timmar)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Ljusflöde	232 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	16,6 lm/W
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	14,0 W
Lampström (nom)	1,167 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	Tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V

Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 1CT/10x10F
Fullständigt produktnamn	Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682774100
Beskrivning av lokal kod	8342261
Beställningsnummer	82774100
Materialnummer (12NC)	925723417102
Lokal kod	8342261
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Capsules LV 3 000 tim

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696827741
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8718696827765

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

