



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – лінійна компактна флуоресцентна лампа середньої/високої потужності, зазвичай застосовується для загального освітлення в стельових світильниках: у магазинах, готелях, офісних будівлях – там, де потрібен підвищений рівень освітлення. У порівнянні зі звичайними рішеннями розроблена компанією Philips перехідна технологія забезпечує оптимальну роботу лампи, покращує освітлення та підвищує ефективність виробу. Модель розроблено для використання з електромагнітним модулем регулювання та високочастотним електронним модулем регулювання та поставляється з цоколем, що підключається/відключається.

### Попередження та безпека

- Техніко-електричні характеристики лампи залежать від умов експлуатації, як-от температура навколишнього середовища, робоче положення лампи та застосований модуль регулювання
- За частого вмикання/вимикання світла та в разі погано прогрітих електродів термін експлуатації ламп зменшується
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кришка-цоколь	2G11 [2G11]
Номінальний термін експлуатації	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	840 [CCT of 4000K]
Світловий потік	1 200 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (ном.)	67 lm/W


Індекс кольоропередачі (CRI)	82
Експлуатаційні й електричні	
Споживання енергії	18,0 W
Струм у лампі (ном.)	0,375 A
Елементи керування й затемнення	
Можливість регулювання яскравості	Так
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	2,0 mg

## MASTER PL-L 4 Pin

Споживання енергії кВт/1000 год	20 kWh
<b>Дані про виріб</b>	
Назва замовленого виробу	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
Повна назва виробу	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
Повний код виробу	871150070669041
Код замовлення	927903008472


Артикул (12NC)	927903008472
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8711500706690
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8711500610652

### Розміри



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

### Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

