



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11
Номинальный срок службы	15 000 часов
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	2 900 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K


Эффективность (номинальная) (ном.)	81 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	36,0 В
Ток лампы (ном.)	0,435 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

MASTER PL-L 4 Pin

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	40 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Полное название продукта	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Полный код продукта	871150070675141


Код заказа	927903408472
Материал № (12NC)	927903408472
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500706751
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500711014

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

