

Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum		Konsumsi Daya	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Konsumsi Daya	8 W
Nominal masa pakai	15.000 jam	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Siklus Sakelar	50.000	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam	Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan (Nom)	220-240 V
Sesuai EU RoHS	Ya	Suhu	
Teknis Lampu		Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Kode Warna	740 [CCT of 4000K]	T-Case Maksimum (Nom)	60 °C
Sudut Cahaya (Nom)	240 °	Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	800 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Panjang Produk	600 mm
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W	Penyetujuan dan Aplikasi	
Konsistensi Warna	<7	Produk Hemat energi	Ya
Indeks renderasi warna (CRI)	73	Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Tidak
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Pengoperasian dan Kelistrikan		Penggunaan Energi kWh/1000 h	8 kWh
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz		


Ecofit Ledtubes T8

Data Produk

Nama produk pesanan	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G
Nama lengkap produk	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G
Kode produk lengkap	871869652505000
Kode urutan	929001184708
No. Material (12NC)	929001184708



Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantong	8718696525050
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525067

Dimensional drawing




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 740 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Photometric data



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G


Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G





Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8


Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

